FABORY

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M22X50

Artikelnummer	55010.220.050
Marke	-
UBB	951351922194
UNSPSC	31161620
EAN	8715492325389
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M22
Länge	50 mm
Klasse	Min.50
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.

Standards

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

d-D	M22
k	14
L (mm)	50
P	2.5
s	32

Technische Zeichnung

