FABORY

Gewindestifte mit Schlitz DIN 551 DIN 551 Rostfreistahl A4 M10X35

Artikelnummer	55292.100.035
Marke	-
UBB	500571521706
UNSPSC	31161505
EAN	8715494114684
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	35 mm
Antriebsart	Schlitz
Material	Rostfreistahl
Material technisch	A4
Gewinderichtung	Rechts
Point	Flat
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NEN	1487
DIN	551
NF	E25-160
ISO	4766

Technische Spezifikation

d-D	M10
D (mm)	7
dp	7
L (mm)	35
n	1.6
P	1.5

Technische Zeichnung