FABORY



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1936 los ASME B18.3 Stahllegierung ASTM A574 Elektrolytisch verzinkt 1/4-28X1.1/2

Artikelnummer	U07041.025.0150
Marke	-
UBB	500625362438
UNSPSC	31162400
EAN	8715492886996
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/4 Inch
Länge	1.1/2 Inch
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahllegierung
Material technisch	ASTM A574
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Unie Gewinde fein
Info	Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.Warning: electroplating of these products may

Standards

ASME	B18.3

cause hydrogen embrittlement.ft = fully threaded

Technische Spezifikation

A	0.375
H	0.25
J	0.1875
LT (min.)	1
Threads per inch	28

Technische Zeichnung

