FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X340

Artículo No.	01000.240.340
Marca	-
UBB	950351021445
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010063
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	340 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	340
P	3
s	36

Diseño técnico

