FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M33X110

Artículo No.	01000.330.110
Marca	-
UBB	950351026808
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010780
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M33
Longitud	110 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	110
P	3.5
s	50

Diseño técnico

