FABORY



Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M10X100

Artículo No.	01200.100.101
Marca	-
UBB	952351613874
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025678
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	16

Diseño técnico

