FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M30X40

Artículo No.	01210.300.040
Marca	-
UBB	500621732600
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503877
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	40 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	40
P	3.5
s	46

Diseño técnico