FABORY



Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M36X100

Artículo No.	01210.360.100
Marca	-
UBB	950351085473
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032447
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

Diseño técnico

