FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M8X160

Artículo No.	01220.080.160
Marca	-
UBB	952351981651
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033413
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	160
P	1.25
s	13

Diseño técnico

