
FABORY



Conjunto estructural para fijacción EN 15048 Acero Cincado 8.8/8 M12X75

Artículo No.	01222.120.075
Marca	-
UBB	500613343689
UNSPSC	31161620
EAN	8715494441308
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	75 mm
Clase	8.8/8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	Sólo cajas completas.Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.Generalmente, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN)

Normas

EN	15048
ISO	4014/4032

deben utilizarse para este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la CPR.El fabricante de los componentes está certificado por la CE para su producción.En comparación con los pernos 'comunes' ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) y las tuercas ISO 4032 (DIN 934), los pernos y tuercas de acuerdo con EN 15048 están marcados adicionalmente con 'SB' (Pernos estructurales), y se proporciona el embalaje con la marca CE.Tornillos y tuercas están envasados juntos en cajas selladas.Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	75
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Diseño técnico

