FABORY

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado pasivado amarillo |8| M5

Artículo No.	01320.050.001
Marca	-
UBB	950355017746
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042842
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Clase	|8|
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificación técnica

d-D	M5
m	4
P	0.8
s	8

Diseño técnico

