FABORY

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8 M5

Artículo No.	01337.050.001
Marca	-
UBB	500611918599
UNSPSC	31161727
EAN	8715494421362
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Clase	8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4032

Especificación técnica

d-D	M5
m (max.)	4.7
P	0.8
s	8

Diseño técnico

