FABORY

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 10.9 M24X190

Artículo No.	04101.240.190
Marca	-
UBB	500648310224
UNSPSC	31161620
EAN	8717077207912
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	190 mm
Clase	10.9
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Diseño técnico



L (mm)	190
P	3
s	36