FABORY



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M6X55

Artículo No.	07027.060.055
Marca	-
UBB	500650820961
UNSPSC	31162400
EAN	8717077296558
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	55 mm
Clase	10.9
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1

Especificación técnica

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	55
s	5

Diseño técnico

