FABORY



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M16X30

Artículo No.	07027.160.030
Marca	-
UBB	500650834251
UNSPSC	31162400
EAN	8717077297883
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	30 mm
Clase	10.9
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241

Especificación técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	30
s	14

Diseño técnico

