FABORY



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M16X60

Artículo No.	07027.160.060
Marca	-
UBB	500650834822
UNSPSC	31162400
EAN	8717077297944
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	60 mm
Clase	10.9
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Especificación técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	60
s	14

Diseño técnico

