FABORY

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M16X65

Artículo No.	07027.160.065
Marca	-
UBB	500650834905
UNSPSC	31162400
EAN	8717077297951
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	65 mm
Clase	10.9
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Especificación técnica

b	44
d-D	M16
dk (max.)	24
Rosca total C ≤	60
k (max.)	16
L (mm)	65
s	14

Diseño técnico