FABORY



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Cincado 10.9 M20X160

Artículo No.	07027.200.160
Marca	-
UBB	500650840019
UNSPSC	31162400
EAN	8717077298460
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	160 mm
Clase	10.9
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Especificación técnica

b	52
d-D	M20
dk (max.)	30
Rosca total C ≤	70
k (max.)	20
L (mm)	160
s	17

Diseño técnico

