FABORY



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior iso 4762 ISO 4762 Acero Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 10.9 M12X35

Artículo No.	07028.120.035
Marca	-
UBB	500650853053
UNSPSC	31162400
EAN	8717077299764
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Clase	10.9
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Rosca	Métrica

Normas

BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Especificación técnica

Diseño técnico

