FABORY



Acero Sin revestimiento 100 M6X30

Artículo No.	07095.060.030
Marca	-
UBB	952351497880
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063687
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	30 mm
Clase	100
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

Especificación técnica

b	24
d-D	M6
dc (max.)	13.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	6
L (mm)	30
P	1

Diseño técnico