FABORY



Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Sin revestimiento 010.9 M20X60

Artículo No.	07400.200.060
Marca	-
UBB	950351483785
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084361
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	60 mm
Clase	010.9
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.los

Normas

ISO	10642
DIN	≈7991

tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo, "010.9".Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.

Especificación técnica

b (min.)	60
d-D	M20
dk (max.)	36.75
Rosca total C ≤	90
k (max.)	10.16
L (mm)	60
P	2.5
s	12
α	90

Diseño técnico

