FABORY



Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.8 M5X40

Artículo No.	07450.050.040
Marca	-
UBB	500504777318
UNSPSC	31161518
EAN	8715494195959
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	40 mm
Clase	08.8
Caracteristicas de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo,

Normas

ISO	≈10642
DIN	≈7991

"010.9".Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Especificación técnica

b (min.)	16
d-D	M5
dk	10
k (max.)	2.8
L (mm)	40
P	0.8
Llave de vaso	25
α	90

Diseño técnico

