FABORY

# Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.8 M6X10

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 07450.060.010 |
| Marca | - |
| UBB | 954351376411 |
| UNSPSC | 31161518 |
| EAN | 8715492150882 |
| Env. de 200 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M6 |
| Longitud | 10 mm |
| Clase | 08.8 |
| Caracteristicas de conducción | Hexalobular |
| Forma de la cabeza | Cabeza avellanada |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Cincado |
| Rosca | Métrica |
| Info | Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo, |

## Normas

| | |
|---|---|
| DIN | ≈7991 |
| ISO | ≈10642 |

"010.9".Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b (min.) | 18 |
| d-D | M6 |
| dk | 12 |
| k (max.) | 3.3 |
| L (mm) | 10 |
| P | 1 |
| Llave de vaso | 30 |
| α | 90 |

## Diseño técnico