FABORY



Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.8 M6X12

Artículo No.	07450.060.012
Marca	-
UBB	954351376585
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150899
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	12 mm
Clase	08.8
Caracteristicas de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo,

Normas

DIN	≈7991
ISO	≈10642

"010.9".Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

Especificación técnica

b (min.)	18
d-D	M6
dk	12
k (max.)	3.3
L (mm)	12
P	1
Llave de vaso	30
α	90

Diseño técnico

