FABORY

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO 10642 Acero Cincado 8.8 M5X16

Artículo No.	07470.050.016
Marca	-
UBB	950351487588
UNSPSC	31161518
EAN	8715492151254
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	16 mm
Clase	08.8
Caracteristicas de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	Todas las longitudes son sólo valores guía y pueden desviarse.Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos tornillos tienen una capacidad de carga reducida.los tornillos de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por

Normas

DIN	≈7991
ISO	10642

ejemplo, "010.9".Los tornillos de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".'.

Especificación técnica

b (min.)	22
d-D	M5
dk (max.)	10.07
Rosca total C ≤	30
k (max.)	3.1
L (mm)	16
P	0.8
s	3
α	90

Diseño técnico