
FABORY



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 7X60MM

Artículo No.	08280.070.060
Marca	-
UBB	950351109315
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557124
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7 mm
Longitud	60 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Especificación técnica

D (mm)	7
k	5
L (mm)	60
s	12

Diseño técnico

