
FABORY



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 7X120MM

Artículo No.	08280.070.120
Marca	-
UBB	950351109984
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557186
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	7 mm
Longitud	120 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

NF	E25-607
DIN	571
NEN	2260

Especificación técnica

D (mm)	7
k	5
L (mm)	120
s	12

Diseño técnico

