
FABORY



Tornillo cabeza hexagonal para madera DIN 571 Acero Cincado 12X50MM

Artículo No.	08280.120.050
Marca	-
UBB	950351113762
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557759
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	12 mm
Longitud	50 mm
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Info	Rosca para madera según DIN 7998.

Normas

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Especificación técnica

D (mm)	12
k	8
L (mm)	50
s	19

Diseño técnico

