FABORY

# Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acero Galvanizado caliente 4.6/5 M24X110

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 08440.240.110 |
| Marca | - |
| UBB | 500650916751 |
| UNSPSC | 31162400 |
| EAN | 8717077306141 |
| Env. de 10 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M24 |
| Longitud | 110 mm |
| Clase | 4.6/5 |
| Caracteristicas de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado caliente |
| Rosca | Métrica |
| Info | Sólo cajas completas.Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.En general, los productos de construcción según las normas europeas armonizadas |

## Normas

| | |
|---|---|
| EN | 15048 |

(normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).ISO métrico

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b | 33 |
| d-D | M24 |
| k | 15 |
| L (mm) | 110 |
| m | 21.5 |
| P | 3 |
| s | 36 |

## Diseño técnico