FABORY

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca ce din 7968 EN 15048 Acero Sin revestimiento 5.6/5 M30X100X50

Artículo No.	08770.300.100
Marca	-
UBB	500650932345
UNSPSC	31162400
EAN	8717077307704
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	100 mm
Clase	5.6/5
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Ls (min.)	50
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Sólo cajas completas.Las construcciones europeas deben cumplir con el Reglamento de Productos de Construcción (RPC) para garantizar la seguridad de las personas y los objetos.En general, los productos de

Normas

EN	15048

	construcción según las normas europeas armonizadas (normas hEN) deben utilizarse con este fin. Los ensamblajes de tornillos estructurales no precargados de acuerdo con la norma EN 15048-1 cumplen con la RCP.El fabricante de los conjuntos está certificado por la CE para su producción.Los tornillos hexagonales DIN 7990 y las tuercas ISO 4032 están empaquetados juntos en cajas individuales selladas.Se dispone de una Declaración de Desempeño (DdP).

Especificación técnica

b	38.5
d-D	M30
ds	31
k	19
L (mm)	100
m (max.)	26.4
P	3.5
s	46

Diseño técnico