FABORY



Tuerca hexagonal baja iso 8675 métrica fina ISO 8675 Acero Cincado 04 M10X1,25

Artículo No.	11385.100.125
Marca	-
UBB	500650951550
UNSPSC	31162400
EAN	8717077309623
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Clase	04
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica fina

Normas

ISO	8675

Especificación técnica

d-D	M10
m (max.)	5
P	1.25
s	16

Diseño técnico

