FABORY

Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 10.9 1 metro M42

Artículo No.	20130.420.001
Marca	-
UBB	951353969433
UNSPSC	31161618
EAN	8715493853393
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M42
Longitud	1000 mm
Clase	10.9
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.1 metro

Normas

NF	E25-136
DIN	976-1A

Especificación técnica

d-D	M42
L (mm)	1000
P	4.5

Diseño técnico