FABORY



Varilla roscada 1 metro DIN 976-1A Acero Sin revestimiento 12.9 1 metro M30

Artículo No.	20132.300.001
Marca	-
UBB	951353693876
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604583
Env. de 2	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	1000 mm
Clase	12.9
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.1 metro

Normas

NF	E25-136
DIN	976-1A

Especificación técnica

d-D	M30
L (mm)	1000
P	3.5

Diseño técnico

