FABORY



Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Acero Sin revestimiento M1,2X6

Artículo No.	24517.012.006
Marca	-
UBB	500649334488
UNSPSC	31161504
EAN	8717077264366
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M1.2
Longitud	6 mm
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	turned

Normas

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
DIN	84
BS	≈4183
NF	≈E25-127

Especificación técnica

d-D	M1.2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.3
Rosca total C ≤	30
k (max.)	0.8
L (mm)	6
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.3

Diseño técnico