FABORY



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M2,5X6

Artículo No.	24540.025.006
Marca	-
UBB	950353129907
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632616
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M2.5
Longitud	6 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Especificación técnica

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	4.7
Rosca total C ≤	20
k (max.)	1.5
L (mm)	6
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Diseño técnico

