FABORY



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado 4.8 M16X60

Artículo No.	24540.160.060
Marca	-
UBB	950353142280
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634351
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	60 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Especificación técnica

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Rosca total C ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	60
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Diseño técnico

