FABORY



Tornillo cabeza avellanada, ranura iso 2009 ISO 2009 Acero Sin revestimiento 4.8 M6X25

Artículo No.	24545.060.025
Marca	-
UBB	500651035957
UNSPSC	31162400
EAN	8717077318113
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	2009

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	11.3
Rosca total C ≤	45
k (max.)	3.3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Diseño técnico

