FABORY



Tornillo cabeza avellanada, ranura iso 2009 ISO 2009 Acero Sin revestimiento 4.8 M6X35

Artículo No.	24545.060.035
Marca	-
UBB	500651036112
UNSPSC	31162400
EAN	8717077318137
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	35 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	2009

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	11.3
Rosca total C ≤	45
k (max.)	3.3
L (mm)	35
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Diseño técnico

