FABORY



Tornillo cabeza avellanada con ranura DIN 963 Acero Cincado pasivado amarillo 4.8 M3X25

Artículo No.	24560.030.025
Marca	-
UBB	950353144187
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634689
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	25 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963

Especificación técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Diseño técnico

