FABORY



Tornillo cabeza avellanada abombada ranurada DIN 964 Acero Cincado 4.8 M4X10

Artículo No.	24570.040.010
Marca	-
UBB	950353148485
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636003
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	10 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NEN	≈2371
DIN	964
NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010

Especificación técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
f ≈	1
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	1.6

Diseño técnico

