FABORY

Tornillo cabeza cilindrica cruciforme DIN 7985-Z Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M6X90

Artículo No.	24812.060.090
Marca	-
UBB	500668247363
UNSPSC	31161504
EAN	8712423041400
Env. de 125	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	90 mm
Clase	4.8
Caracteristicas de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza cilindrica baja
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado a negro
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificación técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Rosca total C ≤	35
k	4.6
L (mm)	90
Nr. ranura	3
P	1

Diseño técnico

