
FABORY



Tornillo cabeza cilíndrica con ranura Acero Cincado M8X60

Artículo No.	24865.080.060
Marca	-
UBB	500651059544
UNSPSC	31162400
EAN	8717077320413
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	60 mm
Caracteristicas de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza redondeada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.5
L (mm)	60
n	2.31
P	1.5
t (min.)	2

Diseño técnico

