FABORY



Tornillo sin cabeza de apoyo ranurado DIN 927 Acero Sin revestimiento 14H M3X8

Artículo No.	24995.030.008
Marca	-
UBB	500651060021
UNSPSC	31162400
EAN	8717077320468
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	8 mm
Clase	14H
Caracteristicas de conducción	Ranura
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.

Normas

DIN	927

Especificación técnica

b	4.5
d-D	M3
dk	4
L (mm)	8
n	0.5
P	0.5

Diseño técnico

