FABORY



Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Niquelado ST3,5X25MM

Artículo No.	26200.035.025
Marca	-
UBB	950352065490
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652904
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	3.5 mm
Longitud	25 mm
Caracteristicas de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	7981 CH
NF	E25-658
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH

Especificación técnica

D (mm)	3.5
dk	6.9
k	2.6
L (mm)	25
Nr. ranura	2
P	1.3

Diseño técnico

