FABORY

# Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado ST2,2X6,5MM

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 26660.022.006 |
| Marca | - |
| UBB | 950352295584 |
| UNSPSC | 31161507 |
| EAN | 8715492944122 |
| Env. de 200 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | 2.2 mm |
| Longitud | 6.5 mm |
| Caracteristicas de conducción | Phillips |
| Forma de la cabeza | Cabeza cilíndrica |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Cincado |
| Rosca | Autorroscante |
| Info | Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica. |

## Normas

| | |
|---|---|
| NF | E25-658 |
| ASME | B18.6.4 |
| ISO | 7049 CH |
| DIN | 7981 CH |

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| D (mm) | 2.2 |
| dk | 4.2 |
| k | 1.8 |
| L (mm) | 6.5 |
| Nr. ranura | 1 |
| P | 0.8 |

## Diseño técnico