FABORY

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado ST6,3X90MM

Artículo No.	26660.063.090
Marca	-
UBB	500645243386
UNSPSC	31161507
EAN	8717077065833
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	6.3 mm
Longitud	90 mm
Caracteristicas de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	7981 CH
ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
NF	E25-658

Especificación técnica

D (mm)	6.3
dk	12.5
k	4.55
L (mm)	90
Nr. ranura	3
P	1.8

Diseño técnico