FABORY



Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Pozidriv DIN 7981 C-Z Acero Cincado ST4,8X63MM

Artículo No.	26760.048.063
Marca	-
UBB	500654311785
UNSPSC	31161507
EAN	8712423009219
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.8 mm
Longitud	63 mm
Caracteristicas de conducción	Pozidriv
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ASME	B18.6.4
NF	E25-658 C
DIN	7981 CZ
ISO	7049 CZ

Especificación técnica

D (mm)	4.8
dk	9.5
k	3.55
L (mm)	63
Nr. ranura	2
P	1.6

Diseño técnico

