FABORY



Retaining ring for shafts - heavy type DIN 471 Acero muelle Sin revestimiento 60MM

Artículo No.	36003.060.001
Marca	-
UBB	500651093527
UNSPSC	31163202
EAN	8717077323810
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	60 mm
Para diám . nom.	60mm
Material	Acero muelle
Nom. tamaño eje d1	60
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	471
BS	3673-4
NF	E22-163

Especificación técnica

Ranura d2	57
Ranura m (H13)	3.15
Ranura n (mín.)	4.5
Anillo d3	55.8
Anillo d4	78.9
Anillo s	3
Ring b ≈	5.8

Diseño técnico

