
FABORY

# Pasador cilíndrico con rosca exterior din 258 DIN 258 Acero de corte Sin revestimiento M6X55



| | |
|---|---|
| Artículo No. | 39015.060.055 |
| Marca | - |
| UBB | 500651120346 |
| UNSPSC | 31162400 |
| EAN | 8717077326491 |
| Env. de 100 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M6 |
| Material | Acero de corte |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |

## Normas

| | |
|---|---|
| DIN | 258 |

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b | 18 |
| d-D | M6 |
| d2 (max.) | 6.6 |
| d3 | 6 |
| L1 | 55 |
| L2 | 30 |

## Diseño técnico

