FABORY

# Pasador m6 DIN 7 Acero de corte 14X120MM

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 39070.140.120 |
| Marca | - |
| UBB | 500644922139 |
| UNSPSC | 31163203 |
| EAN | 8717077041639 |
| Env. de 25 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 120 mm |
| d1 (m6) | 14 |
| Material | Acero de corte |
| Info | Los pasadores paralelos están diseñados para la fijación de dos o más elementos individuales. Se puede lograr una conexión de tipo fricción mediante la selección de los ajustes adecuados. Si dicha conexión debe ser desconectada repetidamente, entonces es preferible utilizar clavijas cónicas de acuerdo con la norma DIN 1.d x L: La longitud nominal (L) no incluye los extremos redondeados. |

## Normas

| | |
|---|---|
| ISO | ≈2338 |
| DIN | 7 |
| BS | ≈1804-2 |

## Especificación técnica

## Diseño técnico

| | |
|---|---|
| c (max.) | 2 |
| D (mm) | 14 |
| L (mm) | 120 |
| r ≈ | 16 |

FABORY